

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



PTV 1000 with Ethernet & Bluetooth; white light

On-line-Trübungsmessung der nächsten Generation



- Smart Interface - Überdenken Sie den Controller
- Vereinfachte und optimierte Prozesse
- Innovatives, wartungsarmes Design
- Unübertroffene Genauigkeit für die Messung von wenig belastetem Wasser

Bestell-Nr.: 6135624

Vereinfachte Prozesse - Ein neuer Ansatz

Auf die Details kommt es an. Bei der Entwicklung der PTV-Serie wurden alle Aspekte des Arbeitsablaufes bei der Messung der Prozesstrübung berücksichtigt - von der Installation und Einrichtung über die tägliche Messung und Kontrolle bis hin zu Routineverfahren wie Kalibrierung, Verifizierung, Datenerfassung und -verwaltung.

Intelligente Benutzeroberfläche - Umdenken bei der Prozesskontrolle

Der traditionelle Controller ist Vergangenheit. Wir haben ihn durch die vertraute intelligente Benutzeroberfläche ersetzt. Für verbesserte Benutzerfreundlichkeit sorgt eine App für Mobilgeräte inklusive schneller und einfacher Datenanzeige, Kalkulation von Statistiken, Anleitungen für die Bedienung und nützlicher Tipps.

Ressourceneinsparung

Sparen Sie Zeit, Geld und Wasser mit dem PTV-System. Diese Geräte sind für Trinkwasseranwendungen mit unübertroffener Genauigkeit im unteren Bereich (unter 1 NTU) optimiert. Sie bieten eine Vielzahl von Funktionen, die dem Benutzer das Speichern erleichtern.

Normenkonform

Die PTV-Serie umfasst Geräte, die den EPA- und ISO-Normen entsprechen.

Fluidics Manager

Der Fluidics Manager ist ein zusätzliches Zubehör, das den Probenfluss in und aus dem Gerät optimiert. Damit erübrigt sich die Einrichtung und Wartung zusätzlicher Geräte zur Kontrolle der Probenein- und -ausgänge in den Sensor.

Das Installationstafel-System

Ein Ort für alles. Die Installationstafel ist ein zusätzliches Zubehör, das bei der Installation von wichtigen Instrumentenkomponenten und Zubehörteilen hilft.

Zwei Wege zur Benutzeroberfläche

Touchscreen Benutzeroberfläche - Alle Instrumente der PTV-Serie werden mit einem integrierten Touchscreen geliefert. Alle Messeinstellungen und Routinefunktionen wie z. B. Kalibrierung können direkt über den Berührungsbildschirm ohne zusätzliche Geräte verwaltet werden.

AquaLXP™ Benutzeroberfläche - Die AquaLXP™ App ist eine erweiterte Version des Touchscreens. Neben der Möglichkeit, alle Funktionen wie beim Berührungsbildschirm auszuführen, stehen dem Anwender animierte Anweisungen zu allen Verfahren, erweiterte Datenanalyse- und Statistikwerkzeuge, komplette Wartungs- und Reparaturprotokolle sowie der Komfort eines vertrauten Gerätes zur Verfügung.

Flüssigstandards - für die Kalibrierung & Verifikation

T-CAL Trübungsstandards von Lovibond® Tintometer® sind Primärstandards, die US EPA- und ISO-konform sind.

Die Anwendung von Trübungsstandards war noch nie so einfach: Kombinieren Sie unsere T-CAL Trübungsstandards und unsere T-CALplus™-Verpackung (Beutel).

Industrie

Kommunen

Applikation

Trinkwasseraufbereitung

PTV 1000 with Ethernet & Bluetooth; white light

Die Trübung ist der wichtigste Messparameter zur Bestimmung der Trinkwasserqualität

Für die Entwicklung dieses Geräts hat Lovibond® Tintometer® ein Team von weltweit anerkannten Trübungsexperten zusammen geführt. Wir haben sie beauftragt, ein neues Prozessinstrument zu entwickeln, das alle Probleme löst, mit denen Kunden bei der Verwendung ihrer aktuellen Trübungssysteme zu kämpfen haben. Diese Weiterentwicklungen machen das PTV 1000 und PTV 2000 zusammen mit zusätzlichen modernsten Kommunikations- und Benutzeroberflächen zur nächsten Generation von Prozesstrübungsmessgeräten.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Trübung	0,0001 - 100 NTU

Technische Daten

Optik	Weißer LED
Genauigkeit	± 2 % vom Messbereichsendwert oder kleiner 0.015 / 15 mNTU
Streulicht	kleiner 0.015 / 15 mNTU
Angezeigte Auflösung	bis zu 0.0001 NTU (abhängig vom Messbereich) oder 5 angezeigte Stellen
Genauigkeit / Präzision	besser als 1 % bei 1 NTU
Reaktionszeit	10 % Veränderung: 15 Sekunden bei max. Durchfluss
Ansprechzeit	(T-90), weniger als 240 Sekunden bei 200 ml/min. bei 1 NTU
Signal-Mittelwert	wählbar: 1, 3, 6, 10, 30, 60 und 90 Sekunden, Standard-einstellung 30 Sekunden
Probentemperatur	0 - 50 °C, max. Probentemperatur 70 °C
Probendurchfluss	30 bis 500 ml/min, optimal 50 bis 80 ml/min
Probeneinlassanschluss	1/4-Zoll NPT weiblich, 1/4-Zoll Kompressions-schlauch (enthalten)
Probenauslassanschluss (Entleerung)	3/8-Zoll NPT weiblich, 3/8-Zoll Schlauchstutzen (enthalten)
Anforderung Stromversorgung	90 - 264 V, AC, 50 - 60 Hz, automatische Auswahl
Probeneinlassverschlauchung	1/4-Zoll OD oder 6 mm OD
Probenauslassverschlauchung	3/8-Zoll OD oder 9 mm OD
Messkammerentleerung Trübungsmessgerät	Schnellverbindung mit integriertem Rückschlagventil
Justierung	Ein-Punkt-Justierung bei 5,0 oder 20 NTU mit jedem zugelassenen Formazin
Analogausgang: Messkopf	wählbar 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA; Ausgangsbereich programmierbar über jeden Teil des Messbereiches
Analogausgang: Kommunikationsbox	wählbar 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA; Ausgangsbereich programmierbar über jeden Teil des Messbereiches
Alarmer	Drei-Einstellpunkt-Alarmer, jeder mit einem SPDT-Relais mit spannungslosen Kontakten mit 5 A ohmscher Last bei 230 V, AC
Digitales Protokoll	Modbus TCP (Ethernet)
Gehäusertyp: Kommunikationsbox	Faserverstärkter Polyester
Gehäuseeinstufung: Kommunikationsbox	IP 66

Sicherheit	Gelistet von TÜV Rheinland für UL 61010A-1: Zertifiziert von TÜV Rheinland für CSAC22.2 No. 1010.1: CE zertifiziert von TÜV Rheinland für EN 61010-1
Immunität	CE zertifiziert von TÜV Rheinland für EN 61326 (Industrie-Niveau)
Emissionen	Klasse A: EN 61326, CISPR 11, FCC Part 15, Canadian Interference-Causing Equipment Regulation ICES-003
Montagemittel	Trübungsmessgerätesensor - Geschlitzte Montagehalterung, die an jede senkrechte Oberfläche oder Paneele befestigt werden kann (optional). Anschlusskasten - Direktmontage an jede senkrechte Oberfläche oder Paneele (optional)
Überprüfungsmethode	Nasse Standards (stabilisiertes Formazin), oder trockenes Überprüfungsgerät
Limit of Determination	0.0005 NTU
Nachweisgrenze	0.005 NTU
Durchflussanzeige	nein
Tragbarkeit	Process
Umgebungsbedingungen	5 - 50 °C bei einer rel. Feuchte von 5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP 65
Konformität	EPA
Abmessungen	158.5 x 340.4 x 334.5 mm

Titel	Bestell-Nr.
Schwebekörper , Flusssensor	19806-054
Baugruppe Fluidics Manager	19806-056
Wassersäulenmodul CHD	19806-058
Teilesatz, Verbinder und Schläuche	19806-059
T-CALplus -Schlauchset zur Kalibrierung (blau)	19806-062
Schlauchset, zur Reinigung (schwarz)	19806-072
Teilesatz , für Austausch Deckel Blasenfalle mit O-Ring	19806-077
Teilesatz, für Austausch Lichtfalle (mit O-Ring) für PTV 1000, PTV 2000	19806-078
Teilesatz, Drehverschluss Luftblasenfalle	19806-079
Teilesatz, Siphonschlauch, Schwebekörper, Auslassanschluss, O-Ring	19806-080
Teilesatz, Deckel Abflusskammer	19806-081
Montageklammer nur für PTV 1000, PTV 2000	19806-082
Teilesatz, Messkammer Baugruppe , mit Flussindikator	19806-083
Teilesatz, Messkammer Baugruppe , ohne Flussindikator	19806-084
Teilesatz, Lichtquellen-Linse Baugruppe	19806-085
Teilesatz, Steckverbinder zur Installation	19806-086
Rotometer, 25 to 100 mL/min	19806-087
Installationstafel	19806-088
Verriegelungsscheibe an Montageklammer	19806-106
trockene (Festkörper) Überprüfung, Standard > 10 NTU	19806-110
trockene (Festkörper) Überprüfung, Standard < 10 NTU	19806-111
Sicherung 1.6A, 250VAC	19806-206
Lichtquelle O-ring	19806-407
O-Ring, für Lichtfalle	19806-416
Schlauch, 6mm AD, schwarz, Polyethylen	19806-429
O-Ring für rückseitigen Deckel der Ablaufkammer	19806-434
Anschluss, Schnellverbinder männlich	19806-436
Halteband	19806-448
Anschluss, Schnellverbinder weiblich	19806-449
Verschlusstopfen für Kabeldurchführungsöffnungen	19806-487
Ventil, 9 mm Schnellverbinder	19806-494
Tablethalter, Wandmontage	19806-521
Zugentlastung, 9mm / 3/8" NPT	19806-527
Schlauch, 9mm ID x 12 mm OD x 1,5 mm Wandstärke, PVC klar	19806-531
Dichtung für Deckel Blasenfalle -241 -	19806-554
Einsatzteil für Messmodul-Halter am Panel	19806-570

Titel	Bestell-Nr.
Messmodul PTV 1000 IR	19806-700
Messmodul PTV 1000 IR, mit Bluetooth®	19806-701
Mikrofaserpad mit Grifftasche	19806-803
Spülflasche 500 ml	420056
T-CAL ^{plus} ®-Standard, 0,30 NTU, Standard zur Überprüfung	48010035
T-CAL ^{plus} ®-Standard, 1,00 NTU, Standard zur Überprüfung	48010135
T-CAL ^{plus} ®-Standard, 5,00 NTU, Standard zur Kalibrierung	48010235
T-CAL ^{plus} ®-Standard, 20 NTU, Standard zur Kalibrierung	48010335
T-CAL®-Standard, 0,30 NTU, 500 ml	48011050
T-CAL®-Standard, 1,00 NTU, 500 ml	48011150
T-CAL®-Standard, 5,00 NTU, 500 ml	48012250
T-CAL®-Standard, 20,00 NTU, 500 ml	48012350
Reinigungslösung	54010435
Waschlösung	54011010
Ablagerungsentferner	54013003

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien