


Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



TG 60 Gloss Meter

Einstiegsmesswert Seidenmattmessung bei 60° Winkel



- Handmessgerät für Halbglanz, das schnelle, präzise und genaue Glanzmesswerte liefert
- Großer 3,5-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung und Vollbildanzeige
- Schneller und einfacher Datenvergleich mit einer
- Speicherkapazität von 1000 Datensätzen

Bestell-Nr.: 403050

Handgerät und tragbar

Mit einem Gewicht von nur 350 Gramm ist das TG 60 das perfekte leichte, tragbare Halbglanzmessgerät. Sein kompaktes und ergonomisches Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und beugt so Ermüdungserscheinungen des Bedieners vor. Mit der Möglichkeit, 1.000 Messungen mit einer Batterielevensdauer von 8 Stunden durchzuführen, kann das TG 60 überall vor Ort über einen längeren Zeitraum hinweg eingesetzt werden.

Kalibrierung

Jedes TG 60 wird mit einer Kalibrierungsplatte und einer einfach zu bedienenden Kalibrierungsanleitung auf dem Bildschirm geliefert, so dass der gesamte Vorgang für den Benutzer schnell und einfach ist.

Kostenlose Software

Das TG 60 wird standardmäßig mit einem kostenlosen PC-Softwarepaket geliefert. Die OnGloss-Software ermöglicht eine detaillierte Datenanalyse, die dann gemeinsam genutzt oder über das optionale Mikrodrucker-Zubehör ausgedruckt werden kann.

Geeignet für mehrere Standards

Der TG 60 unterstützt die folgenden Standardglanzstufen: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 und JIS Z 8741.

Applikation

Beschichtungen | Haushaltsprodukte | Kunststoffe | Textilien

TG 60 Gloss Meter

Das TG 60 ist ein Handmessgerät für den Einstieg in die Semi-Glanzmessung mit einer hochwertigen Ausstattung. Das ergonomische Design, die Flexibilität und die intuitive Touchscreen-Technologie machen das TG 60 zu einem Gerät, das jedem anderen Handmessgerät auf dem Markt in nichts nachsteht. Mit dem Standard-Referenzwinkel von 60° ist das TG 60 die ideale Wahl für allgemeine Glanzmessungen.

Technische Daten

Farb-Durchsichtigkeit	Opaque
Display	TFT 3.5 Inch, kapazitiver Touchscreen
Schnittstellen	USB RS 232
Messbereich	0 - 10 Glanzeinheiten, Wiederholbarkeit $\pm 0,1$ Glanzeinheiten, Reproduzierbarkeit $\pm 0,2$ Glanzeinheiten 10 - 100 Glanzeinheiten, Wiederholbarkeit $\pm 0,2$ Glanzeinheiten, Reproduzierbarkeit $\pm 0,5$ Glanzeinheiten 100 - 300 Glanzeinheiten, Wiederholbarkeit $\pm 0,2\%$ Glanzeinheiten, Reproduzierbarkeit $\pm 0,5\%$ Glanzeinheiten
Measuring Angle	60°
Messbereich	9 x 15
Messbereich	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
interner Speicher	Basic Mode: 1000
Messzeit	0.5 s
Batterielebensdauer	> 1000 Mal (innerhalb von 8 Stunden)
Tragbarkeit	Tragbar
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur 0-40 °C (32-104 °F) ; Luftfeuchtigkeit < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerbedingungen	Lagertemperatur -20-50 °C (-4-122 °F)
Sprachen Benutzeroberfläche	Englisch
Abmessungen	160 x 90 x 75 mm

Lieferumfang

- TG 60 Handmessgerät für Semi-Gloss
- OnGloss Software (PC)
- Kalibrierungsplatte
- USB-Kabel
- Externes DC-Netzteil
- USB-Stick mit Benutzerhandbüchern in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch
- Stabiler Transportkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies