

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC 3000 Saybolt

Weiterentwicklung von der visuellen zur automatischen Farbmessung



- Messbereich: -16 - +30
- 3-Feld-Komparator-Ansicht und numerische Ergebnisse
- Von der (subjektiven) visuellen zur (objektiven) elektronischen Farbmessung
- Sofort und akkurat - Direkt einsatzbereit

Bestell-Nr.: 163020

Doppelte Anzeigemöglichkeit der Farbmessung

On-screen Farbe
On-screen Zahlendisplay

Einfacher Übergang von visueller zu elektronischer Messung

Einige Farbmesser, die an die traditionelle Comparator Serie gewohnt sind, finden das Upgrade auf ein elektronisches System abschreckend. Die Sicherheit, sich auf physikalische Farbunterschiede zu verlassen hat abgenommen. Dieser Übergang wurde jetzt erleichtert.

Touch Screen Technologie

Ermöglicht es Ihnen mit instinktiven Menüs auf dem Bildschirm Ihr Gerät zu programmieren.

Programmierbare Einstellungen

Sie können die Sprache*, das Datum, die Uhrzeit und bevorzugte Ansichtsdarstellungen einstellen und Projekte mit individuellen Toleranzeinstellungen kreieren.

On-Screen Warnsystem

Mit sofortiger Information über die Probe können Sie direkt auf Ergebnisse reagieren, die außerhalb der Toleranzen liegen könnten.

Innerhalb der Toleranz = grün
Außerhalb der Toleranz = rot
An der Toleranzgrenze = gelb

Benutzerfreundliche Ergonomie und Interface

Sie werden garantiert schnell in Betrieb und einfach unterstützt sein.

Einfaches Lagern und Teilen von Ergebnissen

Eine große Datenspeicherung (> 20.000 Messungen) und USB Anschluss gewährleisten, dass Ihre Ergebnisse gespeichert und einfach geteilt werden können.

Ein-Skalen-Messung

Die Serie besteht momentan aus vier Instrumenten mit individuellen Skalen für die Messung von: Platin-Kobalt/ Farbe/ Apha Farbe (ASTM 1209), Gardner Farbe (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCs Td 1a, MS 817 Part 10), Saybolt Farbe (ASTM D 156, ASTM D6045) und ASTM Farbe (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch.

Industrie

Ölindustrie

Applikation

Mineralöle und Wachse

EC 3000 Saybolt

Die EComparator Reihe schreitet in der Farbmessung voran, sie ermöglicht Ihnen visuelle (subjektive) Daten auf elektronische (objektive) Daten umzusteigen. Mit der EComparator Reihe können Sie jetzt Farbunterschiede mit on-screen Farb- und on-screen numerischen Display betrachten.

Diese Reihe besteht momentan aus zwei Geräten mit individuell messbaren Skalen: Saybolt Farbe (ASTM D 156, ASTM D6045) und ASTM Farbe (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

Technische Daten

Applicable Standard	ASTM D156 ASTM D6045
Farb-Durchsichtigkeit	Transparent
Display	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Schnittstellen	USB
interner Speicher	> 20000 messungen
Stromversorgung	USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 Batterien (AA)
Tastatur	Tastaturmembrane mit 3 Tasten
Gehäuse	Flammenschutzmittel ABS
Tragbarkeit	Tragbar
Sprachen Benutzeroberfläche	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
Abmessungen	106 x 57 x 210 mm

Lieferumfang

Tragbares Gehäuse mit:

- EC 3000 instrument
- 2 x W100 OG Glasküvettes
- 2 x W100 Plastikkuvetten
- 2 x Glasreferenzstandards
- 2 x 60 mL flüssige Referenzstandards
- Stromversorgung (Anschluss für Vereintes Königreich, Europa, Vereinigte Staaten)
- USB Kabel
- Pack mit 4 x AA Batterien

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies