

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF330 EBC-Farbskala

2-Field Visual Measurement of Beer According to the EBC Scale



- Bier messen, gemäß der EBC Farbe in einem Bereich von 2 - 27
- Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung
- Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse
- Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Bestell-Nr.: 433300

Gehen Sie sicher, dass Ihre Bierproduktion immer optimal ist

Durch die Messung Ihres Bieres können Sie davon ausgehen, dass Ihr Kunde immer die gleiche Farbe des Getränks erhalten und versichern damit die Qualität des Produktes. Das Lovibond® AF 330 ist ein spezielles Kit, basierend auf dem Lovibond® Comparator 2000+, für die visuelle Farbeinstufung gemäß EBC Farbe in einem Bereich von 2 - 27.

Die Farbe wird durch die Übereinstimmung der Probe, in einer 25 mm optischen Glasküvette, mit einem vorkalibrierten gefärbten Glasfilter ermittelt.

Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung

Der Comparator 2000+ ist ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbermittlung. Durch die Verwendung eines geeigneten Comparator Geräts und Farbscheibe können Sie die Probe schnell gegen die kalibrierte, farbstabile Glasstandards vergleichen.

Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse

Lovibond® Comparator Geräte enthalten ein integriertes Prisma, das die Probe- und Vergleichsfelder überlappen lässt, dies verbessert den Farbunterschied und die Überlappung. Das Prisma ist ultraschallversiegelt, um eine Verschmutzung der Optik zu verhindern. Jeder individuell abgestufte Glasstandard gibt eine eigenständige Stufe im Messbereich (im Gegensatz zu einer durchgängigen Abstufung) wieder, dies hilft der Farbunterscheidung und ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Ergebnisse.

Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Ein optionales Element des Comparator 2000+ ist die Tageslicht 2000 Beleuchtungseinheit. Dabei handelt es sich um eine standardisierte

Lichtquelle, die konstante Beleuchtungsverhältnisse für genaue Farbschätzungen garantiert. Dies ist besonders bei blassen Proben sehr hilfreich. Durch den Gebrauch einer Lovibond® Beleuchtungseinheit können Sie gleichförmigen Lichtverhältnissen für den Farbabgleich, 24 Stunden am Tag und unabhängig vom Umgebungslicht, sicher sein.

Verlängerte Lagerzeit

Das einzigartige Feature der Lovibond® Testscheiben ist ihr eingebauter gefärbter Glasstandard, der farbstabil ist und nicht von UV Licht oder extremen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kompatibilität von den eingestellten Lovibond® Comparator 1000 Scheiben mit den Scheiben des Lovibond® Comparator 2000+ gewährleisten können.

Industrie

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Applikation

Biere, Malze und Karamell

AF330 EBC-Farbskala

Das Lovibond® AF 330 ist ein spezielles Kit, basierend auf dem Lovibond® Comparator 2000+, für die visuelle Farbeinstufung gemäß EBC Farbe in einem Bereich von 2 - 27. Einstufungen nach Farbskalen ver-

sichern, dass ihre Kunden immer das Produkt erhalten, das sie erwarten, so kommt Vertrauen in die Qualität des Produkts.

Technische Daten

Applicable Standard EBC Analytika

Farb-Durchsichtigkeit Transparent

Tragbarkeit Tragbar

Lieferumfang

- 1 x Lovibond 2000+ Comparator
- 1 x Tageslicht 2000 Einheit (EBC)
- 1 x 4/14A EBC Farbskala Scheibe
- 1 x 4/14B EBC Farbskala Scheibe
- 1 x 4/14C EBC Farbskala Scheibe
- 1 x 4/14D EBC Farbskala Scheibe
- 2 x W680.OG.25mm Küvetten

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies