

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparator Gardner

Escala de Gardner, medición visual de 3 campos



- Sistema de medición visual compacto para la medición con escala única
- Independiente: contiene todo para la medición de la escala
- Manejo sencillo, rápido y preciso
- 3 campos de visualización para una precisión óptima

Referencia No: 345010

Determinación precisa de la escala Gardner

El AF 228 contiene 18 estándares de vidrio que forman la escala en un par de discos.

Determinación rápida de los valores de color

Para resultados rápidos puede comparar el color de la muestra directamente con los valores de color.

Precisión de color óptima fácil de alcanzar

La ventaja de una visualización de tres campos es la observación simultánea de la muestra y de dos vidrios consecutivos de la escala de color. Esto le ayuda a obtener de forma más sencilla y rápida la coincidencia de color ideal.

Simplifica los ajustes del nivel de tolerancia

Para una rápida evaluación del color dentro de los límites de color determinados, el estándar de vidrio puede ajustarse a los dos colores contiguos. De esta forma es fácil comprobar si la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.

Condiciones lumínicas constantes garantizadas

La lámpara halógena de wolframio del instrumento está corregida cromáticamente de conformidad con el iluminante C* del estándar CIE, lo que garantiza unas condiciones lumínicas constantes para la clasificación del color.

Cumplimiento de los estándares

Cada Comparator 3000 está equipado con las cubetas correctas para la longitud de tramo adecuada prescrita por el estándar.

Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria química | Otras industrias

Aplicaciones

Aceites de petróleo y ceras | Aceites y grasas comestibles | Químicos

Comparator Gardner

Un instrumento con 3 campos para la determinación visual de color del petróleo y ceras, químicos y aceites y grasas alimentarios de conformidad con la escala Gardner a través de la comparación con los filtros de vidrio de color.

Datos técnicos

Applicable Standard ASTM D509
ASTM D1544
ASTM D6166

Colour Type Transparent

Portabilidad Benchtop

Volumen de suministro

- **Comparator 3000**
- **2 discos de vidrio**
 - 4/30-1 (izquierda) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
 - 4/30-2 (derecha) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- **2 tubos de análisis de 10,65 mm de diámetro**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies