

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD40 Multi



- Coperchio trasparente per una facile manutenzione e conservazione
- Design del coperchio ideale per un supporto stabile
- Colori e simboli del display per un facile utilizzo
- Nuovi modelli multiparametro per esigenze di misura individuali

N. ordine: 720040

Industria

Altre industrie | Comuni | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina pubblica

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua potabile

SD40 Multi

Grazie al suo alloggiamento impermeabile, il Pocket Tester è ideale per i controlli regolari in impianti industriali o piscine.

Inoltre, il coperchio trasparente non solo fornisce un supporto sicuro per il Pocket Tester nell'uso quotidiano, ma facilita anche la manutenzione degli elettrodi. Il sistema di illuminazione a LED a tre colori - blu, verde e rosso - e le nuove icone del display rendono il tester facile da usare e intuitivo. L'utilizzo di LED a risparmio energetico e di 4 batterie AAA prolunga notevolmente la durata della nuova gamma di tester tascabili fino a 2000 ore.

Grazie al cordino in dotazione, ogni tester della serie SD può essere comodamente indossato al collo o agganciato a una tasca, alla cintura o alla cintura con la clip sulla testa del tester, consentendo di portarlo ovunque senza affaticare le mani.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Conduttività	0.01 - 20.00 mS/cm
pH	0 - 14
Salinità	0.01 - 10 g/L
TDS	0.01 - 20.00 ppt

Dati tecnici

Precisione	pH: ± 0.01 (± 1 digit) pH (mV): ± 0.2 % FS Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperature: ± 0.5 °C
Display	3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto – OFF	Si
Messa a punto	Regolazione a 1 o 2 punti per la modalità automatica Standard: 1413 μ S/cm o standard: 12,88 mS/cm fino a regolazione a 2 punti per la modalità manuale $\pm 50\%$ del valore visualizzato
Alimentazione elettrica	4 batterie mini stilo (AAA)
Durata delle batterie	> 2000 h
Portabilità	Portatile
Compensazione termica	Automatico
Precisione del valore misurato	pH: 0.01; Auto Scale - Con 0.1 μ S/cm, 1 μ S/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1-3
Buffer Auto Recognition	pH: USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH

Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm

Calibration Indicator	Si
Stability Indicator	Si
Auto-Hold Function	Si
Alarm Limits	Si
Conformità	CE
Dimensioni	40 x 40 x 180 mm
Peso con imballaggio	268 g

Titolo	N. ordine
Batterie micro (AAA), set da 4	1950026
Soluzione di regolazione conduttività (1413 µS) e TDS (988 ppm)	467642
Soluzione di regolazione conduttività (12,89 mS) e TDS (9,02 ppth)	467643
Replacement electrode for SD40 Multi	720045

Fornitura

- Misuratore in una robusta custodia di plastica con appendino
- 4 batterie
- Cordino
- Compresse tampone pH 4, 7, 10 (1 striscia di 10 compresse ciascuna)
- 3 M KCl Soluzione di conservazione per pH/ORP
- Manuale d'istruzioni
- Dichiarazione di garanzia
- Certificato di conformità

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna