

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Comparatore per gasoli da petrolio (AF650)

Scala degli oli ASTM, misurazione visiva a 3 campi



- Sistema di misura visivo compatto per la misura su scala singola
- Indipendente: Contiene tutto ciò che serve per la misura della scala
- Funzionamento semplice, preciso e accurato
- Vista a 3 campi per una precisione ottimale

N. ordine: 345030

### Determinazione accurata della scala degli oli ASTM

L'AF 650 incorpora 16 standard in vetro, che rappresentano la scala in una coppia di dischi.

### Rapida determinazione dei valori cromatici

Per risultati rapidi è possibile confrontare il colore del campione direttamente con i valori cromatici.

### Accuratezza cromatica ottimale facilmente ottenibile

Il vantaggio della vista a 3 campi è l'osservazione simultanea del campione e di due vetri consecutivi sulla scala cromatica. In questo modo è più facile e veloce per voi ottenere la corrispondenza cromatica ideale.

### Facilita le impostazioni del livello di tolleranza

Lo standard del vetro può essere impostato sui due colori delimitanti per una rapida valutazione del colore entro limiti di colore predeterminati. In questo modo è facile controllare se il campione rientra nell'intervallo di tolleranza.

### Condizioni di illuminazione costanti garantite

La lampada alogena al tungsteno nello strumento è corretta per il colore secondo l'illuminante standard CIE C\*, che garantisce condizioni di luce costanti per la determinazione del colore.

### Conformità alle norme

Ogni Comparator 3000 è equipaggiato con le cuvette corrette per la lunghezza del percorso appropriata prescritta dalla norma.

\* Nella versione EBC, il filtro C viene sostituito dal filtro B come prescritto dalla norma.

## Industria

Industria olearia

## Applicazione

Oli minerali e cere

## Comparatore per gasoli da petrolio (AF650)

Strumento a 3 campi per la determinazione visiva del colore di campioni di petrolio e cera secondo la scala cromatica ASTM, mediante confronto diretto con i filtri in vetro colorato.

## Dati tecnici

**Applicable Standard** ASTM D1500  
ASTM D6045  
ISO 2049

**Colour Type** Transparent

**Portabilità** Benchtop

## Fornitura

- **Comparator 3000**
- **1 coppia di dischi di vetro**
  - 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5
  - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
- **3 x Recipienti per campioni in vetro**

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies