

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF327 Numero di colore Pt-Co/Hazen/APHA, intervallo di valori inferiore, 0 - 70 m

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 70 mg)



- Conforme ai requisiti di lunghezza del percorso ASTM D 1209
- Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile
- Vista a due campi per risultati accurati
- Condizioni di illuminazione costanti garantite

N. ordine: 433270

Conforme alla norma ASTM 1209

Lovibond® AF327 è uno speciale kit per la classificazione visiva cromatica Platino-Cobalto/Hazen/APHA in una gamma di 0 - 70 mg Pt/l. Con questo strumento si soddisfano i requisiti di lunghezza del percorso previsti dalla norma ASTM D 1209. Qui è specificato un sistema per confronti dei colori, nel quale una colonna campione da 100 ml di 275 - 295 mm di lunghezza viene confrontata con soluzioni di platino-cobalto.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile

Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determinazione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo e un disco colorimetrico è possibile confrontare rapidamente il campione con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati

I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ultrasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la differenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisione.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazione Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata, che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei

colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzando un'unità d'illuminazione Lovibond® è possibile essere certi di avere condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato

La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colorato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.

Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei dischi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Comparator 2000+.

Industria

Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia

Applicazione

Oli e grassi alimentari | Oli minerali e cere | Sostanze chimiche | Trattamento acqua di scarico

AF327 Numero di colore Pt-Co/Hazen/APHA, intervallo di valori inferiore, 0 - 70 m

Lovibond® AF327 è uno speciale kit per la classificazione visiva cromatica Platino-Cobalto/Hazen/APHA in una gamma di 0 - 70 mg Pt/l. Con questo strumento si soddisfano i requisiti di lunghezza del percorso previsti dalla norma ASTM D 1209. Qui è specificato un sistema per confronti dei colori, nel quale una colonna campione da 100 ml di 275 - 295 mm di lunghezza viene confrontata con soluzioni di platino-cobalto.

Dati tecnici

Applicable Standard ASTM D1209
ISO 6271

Colour Type Transparent

Portabilità Portatile

Fornitura

- 1 x Nessleriser Luce diurna 2000+
- 1 x Disco colore D1209 0-30
- 1 x Disco colore D1209 30-70
- 1 x Corpo Nessleriser 1209
- 1 x Coppia di cilindri di Nessler
- 1 x Acqua deionizzata

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna