

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF333 jodiumkleurschaal (DIN 6162)

Measure Colour to Iodine Scale Specified in DIN 6162



- Op zichzelf staande kit met alles wat u nodig hebt om de jodiumkleur te meten
- Meet geel tot bruin van 1 (helderste) tot 500 (donkerste)
- Snelle, economische & draagbare visuele overeenkomst
- Tweeveldweergave voor een nauwkeurig resultaat

Bestelnr.: 433330

Alles wat u nodig heeft om de jodiumkleurschaal (gespecificeerd in DIN 6162) te meten

De jodiumkleurschaal varieert van geel tot bruin, bepaald door speciale verdunningen van een jodiumoplossing, van 1 voor de lichtste kleur tot 500 voor de donkerste.

Het wordt voornamelijk gebruikt in Europa voor oplosmiddelen, weekmakers, harsen, oliën en vetzuren.

De platinakobaltunit is geschikt voor kleuren die 1 of minder op de jodiumkleurschaal tonen.

Snelle, economische & draagbare visuele overeenkomst

De Comparator 2000+ is een flexibel, modulair systeem voor visuele kleurbeoordeling.

Door gebruik te maken van een geschikte comparator en kleurschijf, kunt u het monster snel vergelijken met de gekalibreerde, kleurstabiele glasstandaarden.

Tweeveldweergave voor een nauwkeurig resultaat

Lovibond® Comparator-apparaten bevatten een geïntegreerd prisma dat de monster- en vergelijkingsvelden overlapt, waardoor kleurverschillen en overlappingsen worden verbeterd.

Het prisma is ultrasonisch gesloten om besmetting van de optiek te voorkomen.

Elke individueel geïncalibreerde glasstandaard vertegenwoordigt een onafhankelijk niveau in het meetbereik (in tegenstelling tot een continue indeling), wat de kleurdifferentiatie bevordert en een hoge nauwkeurigheid van de resultaten mogelijk maakt.

Gegarandeerde constante lichtomstandigheden

Een optioneel element van de Comparator 2000+ is de Daylight 2000-verlichtingseenheid.

Dit is een gestandaardiseerde lichtbron die constante lichtomstandigheden garandeert voor nauwkeurige kleurschattingen.

Dit is vooral nuttig voor bleke monsters.

Door gebruik te maken van een Lovibond®-verlichtingseenheid, bent u 24 uur per dag verzekerd van uniforme lichtomstandigheden voor een passende kleurstelling, ongeacht het omgevingslicht.

Verlengde opslagtijd

Het unieke kenmerk van de Lovibond®-testschijven is de ingebouwde standaard van gekleurd glas, die kleurstabiel is en niet wordt beïnvloed door uv-licht of extreme omgevingsomstandigheden.

Houd er rekening mee dat wij de compatibiliteit van de schijven van de Lovibond® Comparator 1000 met de schijven van de Lovibond® Comparator 2000+ niet kunnen garanderen.

Industrie

Chemische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën

Applikatie

Chemische stoffen | Spijsoliën en -vetten

AF333 jodiumkleurschaal (DIN 6162)

Visuele meting van de jodiumkleurschaal zoals gespecificeerd in DIN 6162. De schaal varieert van geel tot bruin, bepaald door speciale verdunningen van een jodiumoplossing, van 1 voor de lichtste kleur tot 500 voor de donkerste. Het wordt voornamelijk gebruikt in Europa voor oplosmiddelen, weekmakers, harsen, oliën en vetzuren. De platina-kobaltunit is geschikt voor kleuren die 1 of minder op de jodiumkleurschaal tonen.

Technische gegevens

Applicable Standard	DIN 6162
Colour Type	Transparent
Draagbaarheid	Draagbaar

Leveromvang

- 1 x Lovibond® 2000+ Comparator
- 1 x Comparator Daylight 2000+
- 1 x 4/57 jodium 1-9 schijf
- 1 x 4/58 jodium 10-50 schijf
- 1 x 4/59 jodium 60-300 schijf
- 1 x W680.OG.10mm cuvet
- 1 x W680.OG.25mm cuvet

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje