

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD20 ORP



- Прозрачная крышка для удобства обслуживания и хранения
- Идеальная конструкция крышки для устойчивой подставки
- Цвета и символы дисплея для удобства использования
- Новые многопараметрические модели для индивидуальных требований к измерениям

Номер заказа: 720020

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

SD20 ORP

Благодаря водонепроницаемому корпусу Pocket Tester идеально подходит для регулярных проверок на промышленных предприятиях или в плавательных бассейнах.

Кроме того, прозрачная крышка не только обеспечивает надежную подставку для Pocket Tester при ежедневном использовании, но и облегчает уход за электродами. Трехцветная светодиодная подсветка - синяя, зеленая и красная - и новые значки на дисплее делают тестер простым в использовании и интуитивно понятным в управлении. Использование энергосберегающих светодиодов и 4 батареек типа AAA значительно увеличивает срок службы тестеров новой серии Pocket Tester - до 2000 часов.

Благодаря входящему в комплект шнурку каждый тестер серии SD можно удобно носить на шее или прикрепить к карману, поясу или ремню с помощью клипсы на головке тестера, что позволяет брать его с собой куда угодно, не утомляя рук.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
ORP	-1000 - 1000 mV
Temperature	0 - 50 °C

Технические данные

Точность	mV: $\pm 0.2\%$ FS Temperature: $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Дисплей	3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto – OFF	Да
Юстировка	1-точечная регулировка +/- 150 мВ, регулируемое значение ОВП
Электроснабжение	4 микробатареи (AAA)
Срок службы батареи	> 2000 h
Переносимость	Портативный
Разрешение измеренных значений	ORP: 1 mV
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1
Buffer Auto Recognition	+ 470 mV (25 °C), Pt Ag/AgCl (3 M KCl)
Calibration Indicator	Нет
Stability Indicator	Да
Auto-Hold Function	Да
Alarm Limits	Да
Соответствие	CE
Размеры	40 x 40 x 180 mm
Вес с упаковкой	268 g

Объем поставки

- Измеритель в прочном пластиковом корпусе с вешалкой
- 4 батарейки
- Шнурок
- Буферные таблетки рН 4, 7, 10 (1 стрип по 10 таблеток в каждом)
- 3 М КСl раствор для хранения рН/ОРР
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- Сертификат соответствия

Заголовок	Номер заказа
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения окислительно-восстановительного потенциала, 470 мВ, 100 мл	195070
Мерный стакан, 100 мл	384801
Полностью деминерализованная вода	461275
Запасной электрод для SD20 ОРР	720025
3 М КСl раствор для хранения рН/ОРР, 25 мл (в наличии с 2020 г.)	726402
3М КСl раствор для хранения рН/ОРР, 100 мл	726404

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания