

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD40 Multi



- Прозрачная крышка для удобства обслуживания и хранения
- Идеальная конструкция крышки для устойчивой подставки
- Цвета и символы дисплея для удобства использования
- Новые многопараметрические модели для индивидуальных требований к измерениям

Номер заказа: 720040

### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Применение

Контроль воды в бассейне | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Подготовка питьевой воды

### SD40 Multi

Благодаря водонепроницаемому корпусу Pocket Tester идеально подходит для регулярных проверок на промышленных предприятиях или в плавательных бассейнах.

Кроме того, прозрачная крышка не только обеспечивает надежную подставку для Pocket Tester при ежедневном использовании, но и облегчает уход за электродами. Трехцветная светодиодная подсветка - синяя, зеленая и красная - и новые значки на дисплее делают тестер простым в использовании и интуитивно понятным в управлении. Использование энергосберегающих светодиодов и 4 батареек типа AAA значительно увеличивает срок службы тестеров новой серии Pocket Tester - до 2000 часов.

Благодаря входящему в комплект шнуру каждый тестер серии SD можно удобно носить на шее или прикрепить к карману, поясу или ремню с помощью клипсы на головке тестера, что позволяет брать его с собой куда угодно, не утомляя рук.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0.01 - 20.00 mS/cm
pH	0 - 14
Salinity	0.01 - 10 g/L
TDS	0.01 - 20.00 ppt

### Технические данные

<b>Точность</b>	pH: $\pm 0.01$ ( $\pm 1$ digit) pH (mV): $\pm 0.2$ % FS Con/TDS/Salt: $\pm 1$ % FS Temperature: $\pm 0.5$ °C
<b>Дисплей</b>	3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
<b>Auto – OFF</b>	Да
<b>Юстировка</b>	1- или 2-точечная регулировка для автоматического режима Стандарт: 1413 мкСм/см или Стандарт: 12,88 мСм/см до 2-точечной настройки для ручного режима $\pm 50$ % от отображаемого значения
<b>Электроснабжение</b>	4 микробатареи (AAA)
<b>Срок службы батареи</b>	> 2000 h
<b>Переносимость</b>	Портативный
<b>Компенсация температуры</b>	Автоматика
<b>Разрешение измеренных значений</b>	pH: 0.01; Auto Scale - Con 0.1 $\mu$ S/cm, 1 $\mu$ S/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt
<b>Resolution Temperature</b>	0.1 °C
<b>Calibration Points</b>	1-3

<b>Buffer Auto Recognition</b>	pH: USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm
<b>Calibration Indicator</b>	Да
<b>Stability Indicator</b>	Да
<b>Auto-Hold Function</b>	Да
<b>Alarm Limits</b>	Да
<b>Соответствие</b>	CE
<b>Размеры</b>	40 x 40 x 180 mm
<b>Вес с упаковкой</b>	268 g

Заголовок	Номер заказа
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Раствор для настройки измерения проводимости (1413 мкСм) и общей минерализации (988 ppm)	467642
Раствор для настройки измерения проводимости (12,89 мСм) и общей минерализации (9,02 ppth)	467643
Replacement electrode for SD40 Multi	720045

## Объем поставки

- Измеритель в прочном пластиковом корпусе с вешалкой
- 4 батарейки
- Шнурок
- Буферные таблетки pH 4, 7, 10 (1 стрип по 10 таблеток в каждом)
- 3 М KCl раствор для хранения pH/ORP
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- Сертификат соответствия

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies