

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### SD 315 Oxi (set 2)

Çözünmüş oksijen (O<sub>2</sub>)/O<sub>2</sub> konsantrasyonu/O<sub>2</sub> doygunluğu/sıcaklığının ölçülmesine yönelik su geçirmez el tipi ölçüm cihazları



- Sağlam ve su geçirmez (IP 67)
- PC arayüzü (USB / seri veya analog)
- Veri kayıt cihazı ve alarm fonksiyonu
- İyi laboratuvar uygulamaları (GLP fonksiyonları)

Ürün No: 724690

#### Polarizasyon yok

Bilinen Clark oksijen sensörü, polarizasyon süresi olmadan hemen ölçüm yapmaya olanak sağlar.

#### Çok yönlü kullanılabilir

SD 315 Oxi, endüstriye, laboratuarlara ve kanalizasyon arıtma tesisleri ve su dağıtım tesisleri gibi tesislere yöneliktir.

#### Veri yönetimi

Bir veri kayıt cihazı ve ilgili kayıt cihazı yazılımı, elde edilen verilerin basitleştirilmiş şekilde işlenmesini sağlar. Cihaz, bunun her türlü görüş koşulunda garanti şekilde gerçekleşmesi için arka plan aydınlatmalı bir ekranla birlikte verilir.

#### Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

#### Alarm

Ölçülen değer, önceden tanımlanan değere göre farklılık gösterirse, entegre alarm sizi uyarır.

#### Otomatik tutma

Otomatik tutma fonksiyonu, ölçüm değerlerinin kolayca okunmasını sağlar.

#### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

#### SD 315 Oxi (set 2)

Çözünmüş oksijenin tespiti için taşınabilir el tipi ölçüm cihazı. Güvenilir, sağlam ve Clark oksijen sensörü sayesinde, zaman alan polarizasyon süresi olmadan anında ölçümler yapmak için idealdir.

#### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Oxygen	0 - 70 mg/L O <sub>2</sub>
Oxygen	0 - 600 %
Temperature	0 - 50 °C

## Teknik Veri

<b>Ekran</b>	Arka plan aydınlatmalı LCD
<b>Veri Kaydedici</b>	Manuel Kaydedici: 1000 veri seti (tuşa basarak tek değer). Oto. Kaydedici: 10000 veri seti (döngüsel, zaman aralığı: 1-3600 s)
<b>Auto – OFF</b>	Evet
<b>Güç Kaynağı</b>	2 AAA pil Micro-USB
<b>Taşınilirlik</b>	Taşınilir
<b>Sıcaklık Toleransı</b>	Evet
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP 67
<b>Uygunluk</b>	CE
<b>Diller Kullanıcı Arabirimi</b>	Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Çince
<b>Boyutlar</b>	98 x 37 x 164 mm

## Teslimat Kapsam Metni

- Elektrot tutucu dahil olmak üzere koruyucu takviye cihaz
- Piller
- Oksijen elektrotu, 10 m kablolu
- Elektrolit çözeltisi (KOH) 100 ml
- Süngerli kalibrasyon şişesi
- 2 adet yedek diyafram kafası
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı

<b>Başlık</b>	<b>Ürün No</b>
KOH 100, yedek elektrolit, SD 310 / SD 315 Oxi için 100 ml	19801130
SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 2 m kablolu, platin katot / kurşun anot	19805050
SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 10 m kablolu, platin katot / kurşun anot	19805051
SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 30 m kablolu, platin katot / kurşun anot	19805052
SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (PVC)	19805055
SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (pirinç)	19805056
Saklama/kalibrasyon şişesi	19805057
SD 300 / SD 305 serisi için USB veri aktarım kablosu	724620
SD 300 / SD 305 serisi için veri kayıt cihazı ile birlikte GSOFT 3050 Windows yazılımı	724625
SD 300 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için servis seti; 3 adet yedek diyafram kafası ve 100 mL KOH (1,18 mol/l) elektrolit çözeltisinden oluşur	724670
SD 305 serisi için süngerli çanta	725070

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya