

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD 325 Con (set 2)

İletkenlik/TDS/tuzluluk/sıcaklık ölçümüne yönelik su geçirmez el tipi ölçüm cihazları



- Sağlam ve su geçirmez (IP 67)
- PC arayüzü (USB / seri veya analog)
- Veri kayıt cihazı ve alarm fonksiyonu
- İyi laboratuvar uygulamaları (GLP fonksiyonları)

Ürün No: 724750

### Kullanıcı dostu kullanım

Konforlu kullanım, büyük, arka plan aydınlatmalı bir ekranla tamamlanmaktadır. Böylece her durumda ölçüm sonuçlarınızı direkt görebilirsiniz.

### Teknik açıdan gelişkin

Veri kayıt cihazı, otomatik sıcaklık kompensasyonu ve tampon çözelti algılaması, SD 325 Con'un diğer özellikleridir.

### Veri yönetimi

Veri kayıt cihazı aracılığıyla toplanan veriler, USB arayüzü (seri veya analog) üzerinden bilgisayara aktarılabilir.

### Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

### Değişken donanım

Ölçüm aralığına bağlı olarak, yenilikçi 4 kutup teknolojisine sahip iki iletkenlik ölçüm hücresi mevcuttur.

### Ek donanım

Pil ve elektrotlar için durum göstergesi, pil değişimi göstergesi, Otomatik Kapatma, Otomatik Tutma, Min./Maks. değer belleği fonksiyon olarak zorunludur.

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### SD 325 Con (set 2)

İletkenlik, TDS; tuzluluk ve sıcaklığı ölçmek için sağlam, su geçirmez (IP67) ve taşınabilir el tipi ölçüm cihazı. Kullanım konforu ve koruyucu muhafaza, aşırı ortam koşullarında da her zaman güvenli bir şekilde çalışmayı garanti eder.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Conductivity	0 - 1000 mS/cm
Salinity	0 - 70 g/kg
TDS	0 - 5000 mg/L
Temperature	-5 - 100 °C

## Teknik Veri

<b>Ekran</b>	Arka plan aydınlatmalı LCD
<b>Veri Kaydedici</b>	Manuel Kaydedici: 1000 veri seti (tuşa basarak tek değer). Oto. Kaydedici: 10000 veri seti (döngüsel, zaman aralığı: 1-3600 s)
<b>Auto – OFF</b>	Evet
<b>Güç Kaynağı</b>	2 AAA pil Micro-USB
<b>Pil Ömrü</b>	160 saat
<b>Taşınabilirlik</b>	Taşınabilir
<b>Sıcaklık Toleransı</b>	Otomatik
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP 67
<b>Uygunluk</b>	CE RoHS WEEE
<b>Diller Kullanıcı Arabirimi</b>	Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Çince
<b>Boyutlar</b>	128 x 164 x 37 mm

## Teslimat Kapsam Metni

- Elektrot tutucu dahil olmak üzere koruyucu takviye cihaz
- Piller
- İletkenlik ölçüm hücresi LC 16 (ölçüm aralığı 0-1000 mS/cm)
- İletkenlik çözeltileri (1413 µS / cm; 12.88 mS / cm)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı çantadadır

Başlık	Ürün No
SD 320 / SD 325 Con için LC 12, 200 mS/cm'ye kadar	19805040
SD 320 / SD 325 Con için LC 16, 1000 mS/cm'ye kadar	19805045
SD 320 / SD 325 için saf su elektrotu LC 10, 1 m kablolu	19805046
Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T.'ye göre izlenebilir	722250
SD 300 / SD 305 serisi için USB veri aktarım kablosu	724620
SD 300 / SD 305 serisi için veri kayıt cihazı ile birlikte GSOFT 3050 Windows yazılımı	724625
SD 305 serisi için süngerli çanta	725070
İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726654
İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726684

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya