

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD30 EC



- Kolay bakım ve saklama için şeffaf kapak
- Sabit bir stand için ideal kapak tasarımı
- Kolay kullanım için renkleri ve sembolleri gösterin
- Bireysel ölçüm gereksinimleri için yeni çok parametreliler modeller

Ürün No: 720030

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

SD30 EC

Su geçirmez muhafazası ile Cep Test Cihazı, endüstriyel tesislerde veya yüzme havuzlarında düzenli kontroller için idealdir.

Ayrıca, şeffaf kapak sadece günlük kullanımda Cep Test Cihazı için güvenli bir stand sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elektrotların bakımını da kolaylaştırır. Mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renkli LED aydınlatma sistemi ve yeni ekran simgeleri, test cihazının kullanımını kolay ve sezgisel hale getirir. Enerji tasarruflu LED'ler ve 4 x AAA pil kullanımı, yeni Cep Test Cihazı serisinin ömrünü 2000 saate kadar uzatmaktadır.

Birlikte verilen kordon ile her bir SD Serisi test cihazı boyna rahatça takılabilir veya test cihazının başındaki klips ile bir cebe, bel bandına veya kemere takılarak elleri yormadan her yere götürülebilir.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Conductivity	0.01 - 20.00 mS/cm
Salinity	0.01 - 10 g/L
TDS	0.01 - 20.00 ppt
Temperature	0 - 50 °C

Teknik Veri

Ölçüm Aralığı	Conductivity 0.01-20.00 mS/cm; Salinity 0.01-10 g/L; TDS 0.01-20.00 ppt; Temperature 0-50°C
Doğruluk	Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperature: ± 0.5 °C
Ekran	3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto – OFF	Evet
Kalibrasyon	Otomatik mod standardı için 1 veya 2 nokta ayarı: 1413 µS/cm veya standart: Manuel mod için 12,88 mS/cm ila 2 nokta ayarı ± gösterilen değerin % 50'si
Güç Kaynağı	4 mikro pil (AAA)
Pil Ömrü	> 2000 h
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Sıcaklık Toleransı	Otomatik
Kararlılık	Auto Scale - Con 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1- 3
Buffer Auto Recognition	Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm
Calibration Indicator	Evet
Stability Indicator	Evet
Auto-Hold Function	Evet
Alarm Limits	Evet
Uygunluk	CE
Boyutlar	40 x 40 x 180 mm
Ambalajlı Ağırlık	268 g

Teslimat Kapsam Metni

- Askılı sağlam plastik kutu içinde sayaç
- 4 pil
- Kordon
- pH 4, 7, 10 tampon tabletleri (her biri 10 tablettten oluşan 1 şerit)
- pH/ORP için 3 M KCl Depolama Çözeltisi
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- Uygunluk Sertifikası

Başlık	Ürün No
Mikro pil (AAA), 4'lü set	1950026
İletkenlik (1413 µS) ve TDS (988 ppm) kalibrasyon çözeltisi	467642
İletkenlik (12,89 mS) ve TDS (9,02 ppth) kalibrasyon çözeltisi	467643
SD30 EC için yedek elektrot	720035

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya