

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD40 Multi



- Kolay bakım ve saklama için şeffaf kapak
- Sabit bir stand için ideal kapak tasarımı
- Kolay kullanım için renkleri ve sembolleri gösterin
- Bireysel ölçüm gereksinimleri için yeni çok parametreliler modeller

Ürün No: 720040

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### Uygulama

Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Kazan Sulan | Soğutma Sulan

### SD40 Multi

Su geçirmez muhafazası ile Cep Test Cihazı, endüstriyel tesislerde veya yüzme havuzlarında düzenli kontroller için idealdir.

Ayrıca, şeffaf kapak sadece günlük kullanımda Cep Test Cihazı için güvenli bir stand sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elektrotların bakımını da kolaylaştırır. Mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renkli LED aydınlatma sistemi ve yeni ekran simgeleri, test cihazının kullanımını kolay ve sezgisel hale getirir. Enerji tasarruflu LED'ler ve 4 x AAA pil kullanımı, yeni Cep Test Cihazı serisinin ömrünü 2000 saate kadar uzatmaktadır.

Birlikte verilen kordon ile her bir SD Serisi test cihazı boyna rahatça takılabilir veya test cihazının başındaki klips ile bir cebe, bel bandına veya kemere takılarak elleri yormadan her yere götürülebilir.

### Ölçüm Aralığı

| Test Name    | Ölçüm Aralığı      |
|--------------|--------------------|
| Conductivity | 0.01 - 20.00 mS/cm |
| pH           | 0 - 14             |
| Salinity     | 0.01 - 10 g/L      |
| TDS          | 0.01 - 20.00 ppt   |

### Teknik Veri

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Doğruluk</b>                | pH: $\pm 0.01$ ( $\pm 1$ digit)<br>pH (mV): $\pm 0.2$ % FS<br>Con/TDS/Salt: $\pm 1$ % FS<br>Temperature: $\pm 0.5$ °C  |
| <b>Ekran</b>                   | 3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm)   |
| <b>Auto – OFF</b>              | Evet   |
| <b>Kalibrasyon</b>             | Otomatik mod standardı için 1 veya 2 nokta ayarı:<br>1413 $\mu$ S/cm veya standart: Manüel mod için 12,88 mS/cm ila 2 nokta ayarı $\pm$ gösterilen değerin % 50'si |
| <b>Güç Kaynağı</b>             | 4 mikro pil (AAA)  |
| <b>Pil Ömrü</b>                | > 2000 h   |
| <b>Taşınabilirlik</b>          | Taşınabilir  |
| <b>Sıcaklık Toleransı</b>      | Otomatik   |
| <b>Kararlılık</b>              | pH: 0.01; Auto Scale - Con 0.1 $\mu$ S/cm, 1 $\mu$ S/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt                                    |
| <b>Resolution Temperature</b>  | 0.1 °C   |
| <b>Calibration Points</b>      | 1-3  |
| <b>Buffer Auto Recognition</b> | pH: USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH<br>NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH<br>Con: 84 $\mu$ S/cm / 1413 $\mu$ S/cm / 12 mS/cm                    |
| <b>Calibration Indicator</b>   | Evet   |
| <b>Stability Indicator</b>     | Evet   |
| <b>Auto-Hold Function</b>      | Evet   |
| <b>Alarm Limits</b>            | Evet   |
| <b>Uygunluk</b>                | CE   |
| <b>Boyutlar</b>                | 40 x 40 x 180 mm   |
| <b>Ambalajlı Ağırlık</b>       | 268 g  |

# Teslimat Kapsam Metni

- Askılı sağlam plastik kutu içinde sayaç
- 4 pil
- Kordon
- pH 4, 7, 10 tampon tabletleri (her biri 10 tablettten oluşan 1 şerit)
- pH/ORP için 3 M KCl Depolama Çözeltisi
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- Uygunluk Sertifikası

| Başlık   | Ürün No |
|--|---------|
| Mikro pil (AAA), 4'lü set                                      | 1950026 |
| İletkenlik (1413 µS) ve TDS (988 ppm) kalibrasyon çözeltisi    | 467642  |
| İletkenlik (12,89 mS) ve TDS (9,02 ppth) kalibrasyon çözeltisi | 467643  |
| Replacement electrode for SD40 Multi                           | 720045  |

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya