

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MD50 klor, sıvı ayıraçlar

Precise water control with proven and compact measuring system



- High-precision optics to ensure accuracy and reproducibility
- Wired and wireless data transfer option
- Multiple single parameter variants for diverse applications

Ürün No: 280102

The MD50 has several key features that make it a favorite among users.

### **Robust Design**

The MD50 is built to last. Its rugged industrial design, complete with rubber-protected sides and an IP67 rating, ensures unmatched durability and reliability even in demanding environments.

### **Accurate, Reproducible Results**

The innovative optical system of the MD50 delivers exceptional accuracy and speed, ensuring precise readings in record time.

### **Factory Programmed Methods**

All MD50 instruments come with pre-programmed methods for different types of reagents. Simply select the test you need, prepare your sample, and test! To simplify test selection, you can choose the reagent type from the settings and display only your desired methods in the methods list.

### **User Calibration and User defined Method**

A one-point calibration is possible with the MD50. The instrument automatically saves the calibration protocol in the logs along with the calibration factor. All user-calibrated methods are displayed with a calibration icon on the screen. Can't find the method you need? The MD50 also allows you to program a user-defined method using PC software.

### **One-Time-Zero Function**

Save time by zeroing the instrument once for each sample. When testing a new sample, zero the instrument once and all subsequent tests of that sample do not require re-zeroing. You can also activate or deactivate the OTZ function for all methods in the settings.

### **Automatic Data Storage**

The MD50 automatically stores the last 100 readings and protocols with a time and date stamp. Results remain in storage even during a battery exchange.

### **Data Transfer**

The MD50 offers smooth and effortless data transfer. You can transfer data to the AquaLX® app via NFC or use a USB cable to transfer da-

ta to PC software. Data can also be exported in CSV format for programs like Excel.

### **Ergonomic Design**

Whether you're using the MD50 in the field or in the lab, its design makes it easy to handle and view the display. In the field, the compact size and side protections ensure a firm grip during use. In the lab, rubber feet on the bottom of the housing eliminate the need for two-handed operation or chasing your instrument around the workbench.

### **GLP Compliance**

To ensure data quality and integrity, the MD50 creates and saves a protocol for each change made during operation.

### **2-year Warranty**

## Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | Halka-Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil-Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yerel Havuz | Yiyecek ve İçecek-Sanayi

## Uygulama

Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol | Ham Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Kazan Suları | Soğutma Suları

## MD50 klor, sıvı ayıraçlar

The MD50 series offers a comprehensive range of single parameter photometers that meet the most diverse needs of water treatment. With its language-free user interface based on icons and animations, it offers unparalleled ease of use. The robust design of the MD50 ensures that the instrument can withstand the toughest conditions in the field.

## Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metot
Chlorine T	0.02 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Klor HR 2 PP	0.1 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Klor HR T	0.1 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Klor L	0.02 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Klor PP	0.02 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD

## Teknik Veri

<b>Optikler</b>	LED, spektrometre sensörü, parazit filtresi (yalnızca seçili varyantlar)
<b>ışık Kaynağı</b>	LED
<b>Dalga Boyu</b>	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
<b>Fotometrik Aralık</b>	0 - 3 Abs
<b>Uygun Şişeler</b>	Yuvarlak Küvetler 13 mm Yuvarlak Küvetler 16 mm Yuvarlak Küvetler 24 mm
<b>Ekran</b>	Arka plan aydınlatmalı LCD
<b>Arayüzler</b>	USB-C NFC (Near Field Communication)
<b>Veri Aktarım Formatı</b>	.csv
<b>Kullanım</b>	Folyo klavye
<b>Auto – OFF</b>	Evet
<b>Programlanabilirlik</b>	PC yazılımı ile evet
<b>Kalibrasyon</b>	Fabrika ve kullanıcı ayarı - her zaman fabrika ayarına geri dönüş mümkündür
<b>Güncellemeler</b>	Ürün yazılımı ve yöntem güncellemesi
<b>Dahali Depolama</b>	100 veri kaydı için dahili halka bellek
<b>Pil Ömrü</b>	yaklaşık 5000 ölçüm (arka ışısız)
<b>Taşınabilirlik</b>	Taşınabilir
<b>Kirlilik Derecesi</b>	2
<b>Deniz seviyesinden maksimum yükseklik</b>	3500 m
<b>Çevre Koşulları</b>	30 - %95 bağıl nemde (yoğuşmasız) 5 - 50 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP 67
<b>Uygunluk</b>	CE
<b>Diller Tam Kullanım Kılavuzu</b>	İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Flemenkçe, Türkçe, Rusça, Çince
<b>Boyutlar</b>	155 x 76 x 45 mm

## Teslimat Kapsam Metni

- 1 Taşıma çantasında enstrüman
- 15 mL DPD 1 tampon çözelti
- 15 mL DPD 1 ayıraç çözeltisi
- 15 mL DPD 3 çözelti
- 2 küçük pil (AA)
- 3 Kapaklı 3 yuvarlak küvet (cam), Keçeler
- 1 Tornavida
- 3 Karıştırma çubuğu
- 1 Dozajlı enjeksiyon 10 mL
- 1 Fırça
- 1 USB-C - USB-A kablosu
- 1 Kısa kılavuz
- 1 Sertifika (COC)
- 1 Garanti beyanı

Başlık	Ürün No
250 mL şişe ve kapakla birlikte numune toplama ünitesi, AF 631	170500
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 12'li set	197620
24 mm'lik yuvarlak küvetler için küvet keçesi, 12'li set	197626
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 5'li set	197629
Temizleme Bezi	197635
Tapalı karıştırma silindiri, molibden LR'nin MD 100 (276140) ile tespiti için gerekli bir aksesuardır	19802650
MD50 için sabit fiyatlı hizmet paketi	19802710
Servis planı - MD50 için 3 yıl	19802810
USB-C kablosu 1 m, USB-C - A	19820-081
Doğrulama standardı kiti MD50	215700
Referans standardı kiti Klor 0,2 ve 1,0 mg/l (MD50)	275620
Referans standardı kiti Klor 0,5 ve 2,0 mg/l (MD50)	275621
Referans standardı kiti Klor 1,0 ve 4,0 mg/l (MD50)	275622
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk	364100
Plastik karıştırma çubuğu, 10 cm uzunluk	364109
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk, 10'lu set	364120
Plastik karıştırma çubuğu, 10 cm uzunluk, 10'lu set	364130
250 mL şişe, AF 631	375072
Fırça, uzunluk 11 cm	380230
Ölçü kabı, 100 ml	384801
6 yuvarlak küvet için küvet Ø 24 mm	418951
Tutamaklı plastik huni	471007
ValidCheck Klor 1,5 mg/l	48105510
CI M100 (MD50) yöntemi için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999720
CI M110 (MD50) yöntemi için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999721
MD50 için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999756

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya