

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF508 Dizel motor yağının çözünmeyen içerik maddeleri, 0,2

Single Scale, 2-Field Visual Measurement



- Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuma
- Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
- Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 415080

Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuma

2000+ komparatör, görsel renk tespiti için kullanılan esnek, modüler bir sistemdir. Uygun bir komparatör cihazı ve renk diski kullanarak numuneyi, kalibre edilmiş, stabil renkli cam standartları ile hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz.

Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş

Lovibond® komparatör cihazları, numune ve karşılaştırma alanlarının üst üste bindiği entegre bir prizma içerir; bu, renk farkını ve üst üste binme sorununu iyileştirir. Prizma, optik sistemin kirlenmesini önlemek için ultrasonik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir. Münferit olarak sınıflandırılan her cam standardı, ölçüm aralığındaki bağımsız bir adımı (sürekli sınıflandırmanın tersine) temsil eder, bu da, renk ayırmaya yardımcı olur ve sonuçların daha yüksek doğrulukta olmasını sağlar.

Sabit ışık koşulları garanti edilir

2000+ komparatörün opsiyonel bir elemanı Gün ışığı 2000 aydınlatma ünitesidir. Burada, doğru renk doğrulaması için sabit aydınlatma koşullarını garanti eden standardize edilmiş bir ışık kaynağı söz konusudur. Bu, özellikle soluk renkli numunelerde çok faydalıdır. Bir Lovibond® aydınlatma ünitesi kullanarak, renk eşleme için günün 24 saati ve ortam ışığından bağımsız olarak aynı ışık koşullarının sağlanacağından emin olabilirsiniz.

Birden fazla yol uzunluğunu destekler

Standart 2000+ komparatör, nispeten koyu renklerde kullanım için kısa yol uzunluklarına (40 mm'ye kadar) uygun bir cihazdır. Nessleriser sistemleri, daha büyük yol uzunluklarına yönelik cihazlardır, uygun yol uzunluğuna sahip bir cam silindirdaki numune sütununu eşitlemeye

olanak sağlarlar. Bu ürünler, 2000 komparatörün hassasiyet derecesi altındaki doymamış numuneleri ölçmek için geliştirilmiştir

Uzatılmış depo süresi

Lovibond® test disklerinin benzersiz bir özelliği, renk açısından kararlı ve UV ışığından veya aşırı ortam koşullarından etkilenmeyen entegre renklendirilmiş cam standardıdır.

Bir cihaz - 100'lerce disk

Gerçek anlamda, aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce cam disk mevcuttur: EBC (European Brewing Convention-Avrupa Biracılık Komitesi) skalası gibi standart skalalardan sıra dışı hatta müşteriler için özel olarak ürettiğimiz kişiye özel standartlara kadar. Hiçbir zorlayıcı durum yeterince zorlayıcı değildir.

Yerinde, derhal kullanıma yönelik entegre kitler

Bazı skalalar için, ölçümün başlatılması için kullanıma hazır, her şeyi içeren entegre kitler de sunuyoruz.

Ayarlanan Lovibond® 1000 komparatör disklerinin, Lovibond® 2000+ komparatör diskleriyle uyumluluğu konusunda garanti veremeyeceğimize lütfen dikkat edin.

Sanayi

Yağ ve Gaz

Uygulama

Petrol Yağları ve Balmumları

AF508 Dizel motor yağının çözünmeyen içerik maddeleri, 0,2

2000+ komparatör, numunenin rengini doğrudan bir diskte bulunan bir camın rengiyle karşılaştıran ve kolayca kullanılabilen, giriş seviyesinde bir renk ölçüm sistemidir. Skalada bir sonucu elde etmek için sadece diski döndürmeniz gerekir.

Teknik Veri

Renk Türü	Transparent
Taşınabilirlik	Taşınabilir

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya