

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## F76 tipi dizel gemi yakıtı için AF509C

Kit for Visual Colour Grading of Type F76 Marine Diesel Fuels according to ASTM Colour



- Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuşma
- Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
- Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 415090

### Hızlı, yerinde ölçüm

Bu özel kit, F76 tipi dizel gemi yakıtı rengini, ASTM skalasının sınırlandırılmış bir aralığına göre hızlı bir şekilde ölçmenize olanak sağlar. F76 tipi dizel motorlarda doğru yakıtın kullanıldığından emin olmak için tasarlanmıştır, bu da, yakıt kullanımında oluşan ve pahalı onarım işlemlerine neden olan hataları önler. Test, numune renginin, ASTM renk standartlarını içeren bir renk diskiyle karşılaştırılmasını temel alır. Böylece ilgili dizel yakıtı birkaç dakika içinde kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

### Kolay tespit olanağı

Lovibond® AF 509/C, ASTM renk standartlarının kısıtlanmış aralığına (0,5-8 birimlik tam genişlik yerine 1-5 birimlik genişlik) sahip bir test diski içerir. F76 tipi dizel 3,5 ASTM rengine sahip için ve dolayısıyla seçeneklerinizi azalttığı için bu aralık söz konusu amaç için yeterlidir.

### Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuşma

2000+ komparatör, görsel renk tespiti için kullanılan esnek, modüler bir sistemdir. Uygun bir komparatör cihazı ve renk diski kullanarak numuneyi, kalibre edilmiş, stabil renkli cam standartları ile hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz.

### Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş

Lovibond® komparatör cihazları, numune ve karşılaştırma alanlarının üst üste bindiği entegre bir prizma içerir; bu, renk farkını ve üst üste binme sorununu iyileştirir. Prizma, optik sistemin kirlenmesini önlemek için ultrasonik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir. Münferit olarak sınıflandırılan her cam standardı, ölçüm aralığındaki bağımsız bir adımı (sürekli sınıflandırmanın tersine) temsil eder, bu da, renk ayırmaya yardımcı olur ve sonuçların daha yüksek doğrulukta olmasını sağlar.

### Sabit ışık koşulları garanti edilir

2000+ komparatörün opsiyonel bir elemanı Gün ışığı 2000 aydınlatma ünitesidir. Burada, doğru renk doğrulaması için sabit aydınlatma koşullarını garanti eden standardize edilmiş bir ışık kaynağı söz konusudur. Bu, özellikle soluk renkli numunelerde çok faydalıdır. Bir Lovibond® aydınlatma ünitesi kullanarak, renk eşleme için günün 24 saati ve ortam ışığından bağımsız olarak aynı ışık koşullarının sağlanacağından emin olabilirsiniz.

### Uzatılmış depo süresi

Lovibond® test disklerinin benzersiz bir özelliği, renk açısından kararlı ve UV ışığından veya aşırı ortam koşullarından etkilenmeyen entegre renklendirilmiş cam standardıdır.

Ayarlanan Lovibond® 1000 komparatör disklerinin, Lovibond® 2000+ komparatör diskleriyle uyumluluğu konusunda garanti veremeyeceğimize lütfen dikkat edin.

### Sanayi

Yağ ve Gaz

### Uygulama

Petrol Yağları ve Balmumları

### F76 tipi dizel gemi yakıtı için AF509C

2000+ komparatör, numunenin rengini doğrudan bir diskte bulunan bir camın rengiyle karşılaştıran ve kolayca kullanılabilen, giriş seviyesinde

bir renk ölçüm sistemidir. Skalada bir sonucu elde etmek için sadece diski döndürmeniz gerekir.

## Teknik Veri

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Applicable Standard</b> | ASTM D1500<br>ASTM D6045<br>ISO 2049 |
| <b>Renk Türü</b>           | Transparent                          |
| <b>Taşınabilirlik</b>      | Taşınabilir                          |

## Teslimat Kapsam Metni

- Aşağıdaki bileşenlerle birlikte sağlam gövde
- 1 x Lovibond 2000+ komparatör
- 1 x 4/81 ASTM dizel yakıt diski 1, 2, 3, 4.5, 4, 4.5, 5 değerine göre önceden kalibre edilmiştir
- 2 x W680.OG.33 mm küvet
- 1 x kit kılavuzu

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya