

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF328 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 70 mg)



- Su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçümü için idealdir
- Daha iyi hassasiyet ve doğruluk için büyük yol uzunluğuna sahip Nessleriser komparatör kullanır
- Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
- Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 433280

### Açık sarı renkli sıvılar için daha iyi hassasiyet ve doğruluk

AF328, yol uzunluğunu arttıran Nessleriser komparatörün büyük yol uzunluğu nedeniyle nispeten doymamış renkler için idealdir.

### Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuşma

2000+ komparatör, görsel renk tespiti için kullanılan esnek, modüler bir sistemdir. Uygun bir komparatör cihazı ve renk diski kullanarak numuneyi, kalibre edilmiş, stabil renkli cam standartları ile hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz.

### Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş

Lovibond® komparatör cihazları, numune ve karşılaştırma alanlarının üst üste bindiği entegre bir prizma içerir; bu, renk farkını ve üst üste binme sorununu iyileştirir. Prizma, optik sistemin kirlenmesini önlemek için ultrasonik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir. Münferit olarak sınıflandırılan her cam standardı, ölçüm aralığındaki bağımsız bir adımı (sürekli sınıflandırmanın tersine) temsil eder, bu da, renk ayırmaya yardımcı olur ve sonuçların daha yüksek doğrulukta olmasını sağlar.

### Sabit ışık koşulları garanti edilir

2000+ komparatörün opsiyonel bir elemanı Gün ışığı 2000 aydınlatma ünitesidir. Burada, doğru renk doğrulaması için sabit aydınlatma koşullarını garanti eden standardize edilmiş bir ışık kaynağı söz konusudur. Bu, özellikle soluk renkli numunelerde çok faydalıdır. Bir Lovibond® aydınlatma ünitesi kullanarak, renk eşleme için günün 24 saati ve ortam ışığından bağımsız olarak aynı ışık koşullarının sağlanacağından emin olabilirsiniz.

### Uzatılmış depo süresi

Lovibond® test disklerinin benzersiz bir özelliği, renk açısından kararlı ve UV ışığından veya aşırı ortam koşullarından etkilenmeyen entegre renklendirilmiş cam standardıdır.

Ayarlanan Lovibond® 1000 komparatör disklerinin, Lovibond® 2000+ komparatör diskleriyle uyumluluğu konusunda garanti veremeyeceğimize lütfen dikkat edin.

## Sanayi

İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

## Uygulama

Atık Su Arıtma | Kimyasallar | Petrol Yağları ve Balmumları | Yenilebilir Yağlar

## AF328 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri

Lovibond® AF328, Platin kobalt/renk/APHA renginin 0 - 70 mg Pt/l aralığında renk sınıflandırması için kullanılan özel bir kittir. Genelde su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvılar için kullanılır. Kit, numune renkleri nispeten doymamış olduğu için, ölçüm hassasiyetinin ve doğruluğunun daha yüksek olmasını sağlamak üzere büyük yol uzunluğuna sahip bir Nessleriser kullanır.

## Teknik Veri

**Applicable Standard** ASTM D1209  
ISO 6271

**Renk Türü** Transparent

**Taşınabilirlik** Taşınabilir

## Teslimat Kapsam Metni

- 1 x Nessleriser gün ışığı ünitesi 2000+
- 1 x CAA renk skalası diski
- 1 x CAB renk skalası diski
- 1 x stand, Nessleriser ünitesi için
- 1 x 2250 Nessleriser gövdesi
- 1 x çift 250 mm'lik Nessler silindiri DB420

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya