

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## D011 R2A/R2A daldırma kızakları

Toplam sayımın belirlenmesi için tek agar ile



- Belirli bir duruma en uygun dipslides geniş çeşitlilik
- Yüksek hassasiyet için 11,5 cm<sup>2</sup> geniş yüzey alanı
- Yüzey testlerinde kolay hesaplama için 10 cm<sup>2</sup>'lik etkili temas alanı
- ISO 11133 karşılamak için üretilen ortamlar

Ürün No: 56B011110

### Riskleri güvenilir bir şekilde sınıflandırmak ve değerlendirmek

Dipslide mikroorganizmaların sadece suda değil, aynı zamanda yüzeylerde varlığını gösterir, ölçüm yarı-nicel bir yöntem sunar. Çoğu uygulamada mikrobiyolojik riskler güvenilir bir şekilde sınıflandırılabilir ve değerlendirilebilir, böylece karşı önlemler, özellikle standartlara ve yönergelere uygun izleme ve kontrol programları çerçevesinde hemen başlatılabilir. Örneğin, vdi 2047 ile soğutma kulesi hijyeni bağlamında, biyolojik kirlenmeyi erken bir aşamada tespit etmek ve potansiyel tesis kapanmasını önlemek için 42.

### Tüm önemli uygulamalarda çok yönlü

Dipslide'larımız, mikrobiyal büyümenin, potansiyelin bir mililitrelik sıvıda 100 (10<sup>2</sup>) organizmayı geçebileceği her yerde izlenmesinde değerli bir destek sunar. Bunlar arasında endüstriyel su, endüstriyel sıvılar, gıda imalatı, dış uygulamaları, bira fabrikaları, çevre hijyeni, deri endüstrisi, yakıtlar, süt ürünleri endüstrisi, havuz & kaplıcalar ve kozmetik sayılabilir.

### Esnek performans

Esnek kürekler ve yükseltilmiş agar profili, kullanıcının hem yüzeyleri hem de sıvıları test etmesini sağlar. Değerlendirme ve dokümantasyonu desteklemek için özel bir uygulama sağlanır.

### Dayanıklılık ve doğru kullanım

Dipslide'lerin raf ömrü üretimden sonra 9 aydır. Bir taşıyıcı kullanılmadığı halde mikrobiyolojik üreme gösteriyorsa imha edilmelidir. Kaydırmanın altındaki fazla su, depolama sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösterir. <a href="https://www.lovibond.com/tr/PW/Su-Analizi/Ürünler/Microbiology/DI-10-Daldırma-kızağı-inkübatörü" rgb="" style="" color:">Dipslide için Lovibond® Kuluçka dsabit sıcaklıkta doğru kuluçka için kullanılabilir.

<a href="https://www.lovibond.com/tr/PW/Su-Analizi/Ürünler/Yazılım/Daldırma-kızağı-komparatör-uygulaması" rgb="" style="" color:">Dipslide komparatör uygulaması

## Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### D011 R2A/R2A daldırma kızıkları

Toplam sayımın belirlenmesi için düşük bir algılama sınırına mı ihtiyacınız var? Sonra TTC-katkı dahil olmak üzere tek agar ve R2A agar ile bu dipslide sizin için doğru olan: 102 sayar çünkü diğer dipslides daha düşük bir algılama sınırı vardır. Bu Dipslide, HTM 01-05, HTM 01-06 ve Marine Conventions MLC, 2006 & ILO178 standartlarına uygundur.

Başlık	Ürün No
Daldırma kızığı komparatör uygulaması	
DI10 İnkübatör	56B000701

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya