

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



ET 730

Laboratuar ve mobil kullanım için kademesiz ayarlanabilen karıştırma hızlı Flok test cihazı



- Kademesiz olarak ayarlanabilen karıştırma hızı
- Dijital gösterge
- Karıştırma kanadının yükseklik ayarı
- Zaman saati

Ürün No: 2419150

Flok test cihazları çok sayıda uygulama için tasarlanmıştır; örn. topaklaşma ve çöktürme maddelerinin verimliliğini kontrol etmek için.

Laboratuar kullanımı için

Sıralı tasarım, kullanıcıların birden çok numuneyi görsel olarak karşılaştırmasını kolaylaştırır. Gövde, epoksi reçineyle boyanmış ve test edilmiştir ve kimyasallara ve korozyona karşı mükemmel bir dayanıklılık sunar. Kaymaz alt taraf, çalışma sırasında kapları stabil tutar.

İki dijital gösterge

Ön tarafta iki dijital gösterge bulunur. Göstergelerden biri, dakikadaki devri, diğeri ise kalan test süresini gösterir.

Üniversal güç kaynağı

Düşük enerjili güç kaynağı (6W), cihazın dünyadaki tüm frekanslara ve gerilimlere bağlanmasına olanak sağlar (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Cihazlar; ABD, AB ve İngiltere için adaptörlerle teslim edilir.

Karıştırma hızı kontrolü

Ön plaka üzerinden, her pozisyon için 10 ile 300 d/dak arasında aynı karıştırma hızı seçilebilir; gerçek hız, ilgili göstergede gösterilir. Bunun dışında, karıştırma çubuklarının yüksekliği alet kullanmadan ayarlanabilir.

Zamanlayıcı fonksiyonu

Zamanlayıcı, belirli sayıda dakika (999'a kadar), saat (99'a kadar) veya sürekli çalışma için ayarlanabilir. Zamanlayıcının süresi dolunca cihaz otomatik olarak kapanır ve bu sayede cihazın gözetimsiz şekilde çalıştırılmasına olanak sağlar.

Aydınlatmalı arka plan

Camların arkasındaki panel aydınlatmalıdır; bu sayede numuneler kolayca görsel olarak karşılaştırılabilir.

Sanayi

Diğer Sanayiler | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek-ve İçecek Sanayi

Başlık

Ürün No

ET 730 flok test cihazı için taşıma çantası	419151
Cam ölçü kabı 1000 ml	419165
PP ölçü kabı 1000 ml	419166

ET 730

4 karıştırma noktalı ET 730 flok test, öncelikle mobil kullanım için tasarlanmıştır.

Teknik Veri

Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Zaman Ayarı	0 - 30 dakika (sürekli)
Karıştırıcı Yerleri	4
Karıştırıcı Hız Kontrolü	Dakikada 20 - 40 - 50 - 100 - 200 devir
Uygunluk	CE
Boyutlar	320 x 250 x 250 mm

Teslimat Kapsam Metni

- 4 karıştırma noktalı
- Dakikada 20 - 40 - 50 - 100 - 200 devir ayarlı devir regülatörü
- Çalışma durumu için kontrol lambası
- devreye sokulabilir aydınlatma
- Kılavuz
- Garanti beyanı

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya