

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 60 Gloss Meter



- Medidor de mano de semibrillante diseñado para ofrecer lecturas de brillo rápidas, precisas y exactas
- Gran pantalla táctil de 3,5 pulgadas con alta resolución y visualización completa
- Compara los datos de forma rápida y sencilla con una capacidad de almacenamiento de 1000 conjuntos de datos

Referencia No: 403050

### Portátil y de mano

Con un peso de sólo 350 gramos, el TG 60 es el medidor semibrillante portátil perfecto. Su diseño compacto y ergonómico ofrece un fácil manejo con una sola mano, lo que ayuda a evitar la fatiga del operario. Al ofrecer la posibilidad de realizar 1.000 mediciones con 8 horas de duración de la batería, el TG 60 puede utilizarse en cualquier lugar de la obra durante un periodo de tiempo prolongado.

### Calibración

Cada TG 60 se suministra con una placa de calibración y una guía de calibración en pantalla fácil de usar que hace que todo el procedimiento sea rápido y sencillo para el usuario.

### Software gratuito

La TG 60 viene de serie con un paquete de software para PC gratuito. El software OnGloss permite realizar un análisis detallado de los datos, que pueden compartirse o imprimirse a través del accesorio opcional de la microimpresora.

### Adecuada para múltiples estándares

La TG 60 es capaz de soportar los siguientes estándares de niveles de brillo: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 y JIS Z 8741.

### Aplicaciones

Plásticos | Productos para el hogar | Recubrimientos | Textiles

### TG 60 Gloss Meter

El TG 60 es un medidor semibrillante de mano de nivel básico con una especificación de alta gama. El diseño ergonómico, la flexibilidad y la tecnología intuitiva de la pantalla táctil hacen que el TG 60 sea igual de sofisticado que cualquier medidor de brillo manual del mercado. Utilizando el ángulo de referencia estándar de 60°, el TG 60 es la opción ideal para las mediciones generales de brillo.

## Datos técnicos

<b>Colour Type</b>	Opaque
<b>Display</b>	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
<b>Interfaces</b>	USB RS 232
<b>Campo de medición</b>	0 - 10 unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,1$ unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,2$ unidades de brillo 10 - 100 unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,2$ unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,5$ unidades de brillo 100 - 300 unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,2\%$ unidades de brillo, reproducibilidad $\pm 0,5\%$ unidades de brillo
<b>Measuring Angle</b>	60°
<b>Measuring Area</b>	9 x 15
<b>Rango de medición</b>	0 - 300 GU
<b>Division Value</b>	0.1 GU
<b>Almacenamiento interno</b>	Basic Mode: 1000
<b>Tiempo de medición</b>	0.5 s
<b>Vida de la batería</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Portabilidad</b>	Portátil
<b>Idiomas Interfaz de usuario</b>	Inglés
<b>Medidas</b>	160 x 90 x 75 mm

## Volumen de suministro

- Medidor manual de semibrillante TG 60
- Software OnGloss (PC)
- Placa de calibración
- Cable USB
- Fuente de alimentación externa de CC
- Memoria USB con manuales de usuario en inglés, francés, alemán, español, portugués y chino
- Estuche de transporte robusto

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies