

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



PTV6000 Turbidímetro de processo com indicador de vazão, Profibus & Bluetooth®; Luz Laser, US EPA

Medição da turvação em linha da próxima geração



- Interface Inteligente - Repensar o Controlador
- Processos simplificados e otimizados
- Design inovador e de baixa manutenção
- Precisão insuperável para a medição de água com baixo nível de contaminação

Artigo No: 6154614

Processos simplificados - uma nova abordagem

São os detalhes que importam. A série PTV foi projetada com todos os aspetos do fluxo de trabalho em mente ao fazer medição a turbidez do processo - desde a instalação e configuração, passando pela medição e controlo diários, até procedimentos de rotina como calibração, verificação, aquisição de dados e gerenciamento.

Interface de utilizador inteligente - Repensando o Controlo do processo

O controlador tradicional é uma coisa do passado. Nós o substituímos por uma interface de utilizador inteligente e familiar. Para melhorar a usabilidade, um aplicativo para dispositivos móveis inclui exibição de dados rápida e fácil, cálculo de estatísticas, instruções de uso e dicas úteis.

Projetado para armazenamento de dados

Poupe tempo, dinheiro e água com o sistema PTV. Estas unidades são otimizadas para aplicações de água potável com precisão inigualável na faixa inferior (abaixo de 1 NTU). Eles oferecem uma variedade de funções que facilitam a economia para o utilizador.

Em conformidade com as normas

A série PTV inclui dispositivos que atendem às normas EPA e ISO.

Gerente de Fluidos

O Fluidics Manager é um acessório adicional que otimiza o fluxo de amostras de e para o instrumento. Isso elimina a necessidade de configurar e manter equipamentos adicionais para monitorar as entradas e saídas de amostras no sensor.

O sistema do painel de instalação

Um lugar para tudo. O painel de instalação é um acessório adicional que ajuda na instalação de componentes e acessórios importantes do instrumento.

Dois caminhos para a interface de utilizador

Interface de Utilizador de Display Tátil - Todos os instrumentos da Série PTV são fornecidos com um display tátil integrado. Todas as definições de medição e funções de rotina, tais como a calibração, podem ser geridas diretamente através do display tátil sem dispositivos adicionais.

AquaLXP™ Interface de utilizador - A aplicação AquaLXP™ é uma versão alargada do display tátil. Além da capacidade de executar todas as funções do display sensível ao toque, o utilizador recebe instruções animadas sobre todos os procedimentos, análise avançada de dados e ferramentas estatísticas, registros completos de manutenção e reparo e a conveniência de um dispositivo familiar.

Padrões líquidos - para verificação da calibração &

Os padrões de turvação T-CAL do Lovibond® Tintometer® são padrões primários que são compatíveis com a EPA e ISO dos EUA.

A aplicação de padrões de turvação nunca foi tão fácil: Combine nossos padrões de turvação T-CAL e nossa embalagem T-CALplus™ (saco).

Indústria

Municipalidades

PTV6000 Turbidímetro de processo com indicador de vazão, Profibus & Bluetooth®; Luz Laser, US EPA

A turbidez é o parâmetro de medição mais importante para determinar a qualidade da água potável

O Lovibond® Tintometer® reuniu uma equipe de especialistas em turbidez de renome mundial para desenvolver este instrumento.

Pedimos-lhes que desenvolvessem uma nova ferramenta de processo que resolvesse todos os problemas que os clientes enfrentam ao utilizar os seus atuais sistemas de turbidez. Estas melhorias, em conjunto com interfaces de comunicação e de utilizador de última geração, fazem dos PTV 1000 e PTV 2000 a próxima geração de turbidímetros de processo.

Mais informações, filmes e infográficos interativos podem ser encontrados em [PTV MICROSITE >>](#)

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Óptica | Laser |
| Precisão | ± 2 % da escala completa entre 0 e 10 NTU ± 4 % do valor da área de medição entre 10 e 100 NTU |
| Luz Dispersa | inferior a 0,005 / 5 mNTU |
| Resolução Exibida | até 0,0001 NTU (dependendo da área de medição) ou 5 dígitos exibidos |
| Repetibilidade / Precisão | superior a 1 % a 1 NTU |
| Resposta Inicial | Variação de 10 %: 15 segundos com vazão máxima |
| Resposta Gradual | T-90 |
| Média de Sinais | seleccionáveis: 1, 3, 6 10, 30, 60 e 90 segundos, predefinição 30 segundos |
| Temperatura da Amostra | 0 - 50 °C, temperatura da amostra máx. 70 °C |
| Vazão da Amostra | 30 a 500 ml/min, ideal 50 a 80 ml/min |
| Conexão de Entrada da Amostra | 1/4 de polegada NPT fêmea, tubo de compressão de 1/4 de polegada (incluído) |
| Conexão de Saída da Amostra (Dreno) | NPT fêmea de 3/8 polegadas, conector de mangueira de 3/8 polegadas (incluído) |
| Requisitos de Energia | 90 - 264 V, AC, 50 - 60 Hz, seleção automática |
| Mangueira de Entrada da Amostra | 1/4 de polegada OD ou 6 mm OD |
| Mangueira de Saída da Amostra | 3/8 polegadas OD ou 9 mm OD |
| Dreno do Corpo do Turbidímetro | Conexão rápida com válvula de retenção integrada |
| Calibração | Ajuste do ponto a 5,0 ou 20 NTU com qualquer formazina aprovada |
| Saída Analógica: Módulo de Medição | seleccionável 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA; faixa de saída programável em qualquer parte da área de medição |
| Saída Analógica: Caixa de Junção | seleccionável 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA; faixa de saída programável em qualquer parte da área de medição |
| Alarmes | Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC |
| Protocolo digital | Profibus DP |
| Tipo de Gabinete: Caixa de Junção | Poliéster reforçado com fibra de vidro |
| Classificação do Gabinete: Caixa de Junção | IP 66 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Segurança | Listado por TÜV Rheinland para UL 61010A-1: Certificado pela TÜV Rheinland para CSAC22.2 No. 1010.1: Certificado CE pela TÜV Rheinland para EN 61010-1 |
| Imunidade | Certificação CE pela TÜV Rheinland para EN 61326 (nível industrial) |
| Acessórios de Montagem | Sensor Turbinímetro - Suporte de montagem ranhurado que pode ser fixado a qualquer superfície ou painel vertical (opcional). Caixa de ligações - montagem direta em qualquer superfície ou painel vertical (opcional) |
| Método de Verificação | Padrões molhados (formazina estabilizada), ou dispositivo de verificação seca |
| Limit of Determination | 0.0001 NTU |
| Limite de Detecção | 0.001 NTU |
| Indicador de Vazão | sim |
| Portabilidade | Process |
| Conformidade | EPA |
| Dimensões | 158.5 x 340.4 x 334.5 mm |

| Título | Artigo No |
|---|------------------|
| Conjunto de peças, tampa para colector de bolhas de ar e O-ring, apenas para PTV 6000 | 19806-048 |
| Flutuador , sensor de fluxo | 19806-054 |
| Gerente de Fluidos de Montagem | 19806-056 |
| Módulo coluna de água CHD | 19806-058 |
| Conjunto de peças, conectores e mangueiras | 19806-059 |
| Conjunto de tubos T-CALplus para calibração (azul) | 19806-062 |
| Conjunto de mangueiras, para limpeza (preto) | 19806-072 |
| Conjunto de peças , para troca de tampa de bolhas de ar com O-ring | 19806-077 |
| Conjunto de peças, tampa de rosca Purgador de bolhas de ar | 19806-079 |
| Conjunto de peças, mangueira de sifão, flutuador, conexão de saída, O-ring | 19806-080 |
| Conjunto de peças, tampa Câmara de descarga | 19806-081 |
| Conjunto de peças, conjunto de câmara de medição, com indicador de fluxo | 19806-083 |
| Conjunto de peças, conjunto de câmara de medição, sem indicador de fluxo | 19806-084 |
| Conjunto de peças, conjunto de lentes de fonte de luz | 19806-085 |
| Conjunto de peças, conectores para instalação | 19806-086 |
| Rotômetro, 25 a 100 mL/min | 19806-087 |
| Painel de instalação | 19806-088 |
| Anilha de retenção no grampo de montagem | 19806-106 |
| inspeção seca (sólida), padrão > 10 NTU | 19806-110 |
| inspeção seca (sólida), padrão < 10 NTU | 19806-111 |
| PTV 6000 - Jogo, grampo de montagem com intertravamento | 19806-119 |
| Fusível 1.6A, 250VAC | 19806-206 |
| O-ring da fonte de luz | 19806-407 |
| O-ring, para armadilha de luz | 19806-416 |
| Mangueira, 6mm AD, preta, polietileno | 19806-429 |
| O-ring para tampa traseira da câmara de saída | 19806-434 |
| Conexão, conector rápido macho | 19806-436 |
| Cinta de retenção | 19806-448 |
| Conexão, conector rápido fêmea | 19806-449 |
| Bujão de fecho para aberturas de entrada de cabos | 19806-487 |
| Válvula, conector rápido de 9 mm | 19806-494 |
| Suporte de bandeja, montagem em parede | 19806-521 |
| Alívio de tensão, 9mm / 3/8" NPT | 19806-527 |
| Mangueira, 9 mm ID x 12 mm DA x 1,5 mm Espessura da parede, PVC transparente | 19806-531 |
| Junta de vedação para separador de bolhas na tampa -241 -241 | 19806-554 |

| Título | Artigo No |
|--|------------------|
| Inserir peça para suporte do módulo de medição do analisador no painel | 19806-570 |
| Módulo de medição PTV 6000 | 19806-706 |
| Módulo de medição PTV 6000, com Bluetooth | 19806-707 |
| PTV 6000 - Conjunto, armadilha de luz de proteção / intertravamento, conexão e O-rings | 19806-716 |
| Almofada de microfibra com bolso para puxador | 19806-803 |
| Frasco para enxaguar 500 ml | 420056 |
| T-CALplus® standard, 0.30 NTU, standard para verificação | 48010035 |
| T-CALplus® standard, 1.00 NTU, standard para verificação | 48010135 |
| T-CALplus® padrão, 5.00 NTU, padrão para calibração | 48010235 |
| T-CALplus® standard, 20 NTU, standard para calibração | 48010335 |
| T-CAL®-Standard, 0,30 NTU, 500 ml | 48011050 |
| T-CAL®-Standard, 1,00 NTU, 500 ml | 48011150 |
| T-CAL®-Standard, 5,00 NTU, 500 ml | 48012250 |
| T-CAL®-Standard, 20,00 NTU, 500 ml | 48012350 |
| Solução de limpeza | 54010435 |
| Solução de lavagem | 54011010 |
| Removedor de depósitos | 54013003 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies