

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



LC 100 SV 100 套装

Hand-Held Imaging Spectrocolorimeter With Viewing Stand



- 独特的外壳设计，可保护样本免受环境光线影响
- 可用于测量食品、粉末、化妆品 & 糊剂
- 色度测量的多种通信功能
- 独特、简单、可靠的集成式工具 - 无需连接 PC

货号: 401120

便携式、人体工学设计 & 极丰富的功能

LC 100 / SV100 的组合可在色度测量时为您带来极高的灵活性。它是一款设计轻巧的工具，操作简便，随时随地得心应手。只需大约一秒，该设备即可向您提供样本的数值，以及与测量标准的对比结果。它是食品、粉末、化妆品、糊剂和药品色度测量的理想解决方案。

通过简单、即时的报告功能来分享并保存结果

LC 100 / SV 100 可立即在屏幕上显示结果，并将其与您使用的标准进行比较。如果您需要正式の詳細报告，LCD 100 可以生成 PDF 和 CSV 文件，可通过带 USB 大容量存储器模式的 PC 访问文件。

可用于测量食品、粉末、化妆品 & 糊剂

Lovibond® LC 100 / SV 100 一体式套件，为测量食品、粉末、化妆品和糊剂等不易处理的材料提供独特方案。SV 100 支架以符合人体工学的视角支撑 LC 100，以方便使用 Lovibond® 光学比色杯进行测量。附装有安全锁以遮盖样本。这样可以防止过多的环境光线，从而实现快速精准的测量。

色度测量的多种通信功能

只需大约一秒，您即可获得并查看结果：

图形通过/失败指示器

显示所有常用方法的 ΔE ，例如 CIELAB、CMC、CIE 94、2000

显示标准和样本的测量差异和与 $L^*a^*b^*C^*h$ 的 Delta 差异

图形显示 $L^*a^*b^*$ 图表

文字色差描述

独特、简单、可靠的集成式工具 - 无需连接 PC

在使用 LC 100 / SV 100 时，您可以确保所有使用相同语言的员工，只需进行简单的通过/失败测量。

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用

化工产品 | 医药产品 | 塑料 | 日用品 | 涂料 | 糖溶液，糖浆和蜂蜜 | 纺织品 | 药品和化妆品 | 食品和饮料

LC 100 SV 100 套装

一款使用十分简便、携带极其方便的分光光度计，可快速准确报告所定义色标的所有可能色差。该设备最多可保存 350 个样本测量值，并与参考标准进行比较。

SV 100 支架还提供了更高的灵活性，方便您测量食品样本、粉末、化妆品和糊剂。

Technical Data

Applicable Standard	ASTM E308
颜色类型	Transparent Translucent Opaque
显示	4.5 cm Colour TFT
数据接口	USB
测量几何	45/0 Image Capture
外部存储器	20/350
内置存储器	30 standards/350 sample results
测量时间	1.8 seconds
保存温度	-20° to 60°C (-4°F to 104°F)
短期重复性	Typical 0.10 ΔE 94 on white (D65/10)
照明体	CIE Illuminant A CIE Illuminant D65
便携性	手提

标准配置文本

坚固的外壳

- LC 100 设备
- 便携包
- 10 x 10 mm 塑料比色杯
- 用于供电和数据传输的 USB 电缆
- 观测底座
- 比色杯适配器

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙